

Garant**Mors rapporté de préhension monobloc, Pour type: 125GS****Données de commande**

N° commande	361123 125GS
GTIN	4045197985941
Classe d'article	310

Description**Exécution:**

Niveau de serrage de 5 mm de haut et surface d'appui de 3 mm.

Utilisation:

Idéal pour l'usinage difficile.

Adapté(s) pour:

Kit étau 5 axes 361100 et modules de serrage 361105 – 361110.

Livraison:

Avec vis de fixation.

Remarque(s):

Type GS avec niveau de préhension et niveau de serrage lisse

Description technique

Pour code couleur	Xpent1-2
Longueur l_1	3 mm
Longueur mors l	68,5 mm
Longueur l_2	3 mm
Largeur mors b	125 mm
Hauteur h_1	5 mm

Hauteur mors h	45 mm
Hauteur h ₂	5 mm
Type de produit	Mors pour étaux