

**Garant****Mors rapporté de préhension monobloc, Pour type: 100GS****Données de commande**

N° commande	361123 100GS
GTIN	4045197985934
Classe d'article	310

**Description****Exécution:**

Niveau de serrage de 5 mm de haut et surface d'appui de 3 mm.

**Utilisation:**

Idéal pour l'usinage difficile.

**Adapté(s) pour:**

Kit étau 5 axes 361100 et modules de serrage 361105 – 361110.

**Livraison:**

Avec vis de fixation.

**Remarque(s):**

Type GS avec niveau de préhension et niveau de serrage lisse

**Description technique**

Hauteur $h_1$	5 mm
Pour code couleur	Xpent0
Largeur mors $b$	100 mm
Longueur $l_2$	3 mm
Hauteur mors $h$	40 mm
Longueur mors $l$	60 mm

Longueur $l_1$	3 mm
Hauteur $h_2$	5 mm
Type de produit	Mors pour étaux