

Garant
**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, MF:
M1,6X0,35**

Données de commande

N° commande	130006 M1,6X0,35
GTIN	4062406007454
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 91 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 25 pcs.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: M-LH
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 371
 Classe de tolérance: ISO 1 4H
 Classe de tolérance: ISO 1X 4HX
 Classe de tolérance: ISO 2 6H
 Pas de filetage: 0,35 mm
 Longueur totale L: 40 mm
 Ø queue D_s: 2,5 mm
 Carré corps □: 2,1 mm
 Ø perçage: 1,25 mm

Description technique

Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,05

Classe de tolérance	6H +0,20
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,10
Filetage Ø	1,6 mm
Ø queue D _s	2,5 mm
Ø perçage	1,25 mm
Pas de filetage	0,35 mm
Nombre de goujures	2
Nombre de dents Z	2
Norme	DIN 371
Profondeur de filetage	4,8 mm
Carré corps □	2,1 mm
Longueur totale L	40 mm
Type d'outils	HSS E
Type de filetage	M-LH
Taille de filetage	M1,6×0,35
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche

Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud