

**Garant**

## Étau haute pression CN HiPo Clamp avec amplificateur de puissance, Type: 125X



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 360465 125X   |
| GTIN             | 4045197991263 |
| Classe d'article | 31F           |

### Description

#### Exécution:

- Parallélisme des mors 0,02 mm.
- Dimension de réglage compatible pour produits courants.
- Modèle universel pour différents systèmes de mors.
- Glissière trempée par induction.
- Broche entièrement fermée (réduction des opérations de nettoyage).
- Trous filetés sur les deux côtés pour la butée de pièce.
- Avec alésages 18M16 pour système de serrage à point zéro, mesure étalon 200 mm.
- Toutes les faces rectifiées, sauf la face avant: montage horizontal et latéral.
- Possibilité d'ajouter un renvoi d'angle.
- Broche entièrement protégée et nitrurée.
- Filetage pour butée de pièce.

#### Exécution - Descriptif:

- Parallélisme des mors 0,02 mm.
- Glissière trempée par induction.
- Avec alésages 18M16 pour système de serrage à point zéro, mesure étalon 200 mm.
- Toutes les faces rectifiées, sauf la face avant: montage horizontal et latéral.
- Broche entièrement protégée et nitrurée.

#### Livraison:

Avec mors étagés 361295 125 et 361296 125, 4 brides de serrage et manivelle.

#### Accessoire(s):

- Mors courants en réf. 125, p. ex. 361400 – 361660, 362390 – 362600, 361295, 361296.
- Kit de réglage et d'assemblage, 360530.
- Butée de pièce, manivelle, 360555; 360800.

- **Boulons 360025.**
- **Renvoi d'angle 360471.**
- **Plaque d'adaptation pour changement rapide des mors Xtric 361293; 361294 réf. 125.**
- **Plaques d'adaptation 361297; 361298 réf. 125.**

**Remarque(s):**

- **Rallonge de corps de base adaptée 125, voir 360467\_125 dans la LPR.**
- **La réf. 125X est fournie avec les mors 361295 125 et 361296 125. Utilisation possible avec des mors supplémentaires Xpent.**
- **Rallonge de corps de base adaptée 160: 360420 160**

**Remarque(s) - Descriptif:**

La réf. 125X est fournie avec les mors 361295 125 et 361296 125. Utilisation possible avec des mors supplémentaires XPent.

## Description technique

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Longueur corps de base a              | 424 mm                           |
| t                                     | 144 mm                           |
| Code couleur pour accessoires adaptés | HiPo                             |
| Longueur totale L                     | 512 mm                           |
| Rainure transversale n H7             | 20 mm                            |
| Force de serrage maximale             | 40 kN                            |
| Exécution                             | Systèmes de serrage à point zéro |
| Hauteur mors h                        | 39,5 mm                          |
| Ecartement rainure p H7               | 20 mm                            |
| o -0,02                               | 40 mm                            |
| Plage de serrage d                    | 131 - 313 mm                     |
| Hauteur corps de base c -0,02         | 100 mm                           |
| Plage de serrage b                    | 0 - 182 mm                       |
| r ±0,015                              | 118 mm                           |
| Rainure longitudinale l H7            | 20 mm                            |
| m ±0,02                               | 180 mm                           |
| s - 0,02                              | 62 mm                            |
| Poids                                 | 35 kg                            |
| Largeur corps de base B               | 125 mm                           |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Série           | HiPoClamp     |
| Type de produit | Etaux machine |

## Accessoires

|  |             |
|--|-------------|
| Mors rapporté, système "Clic" Pour type 125                                | 361962 125  |
| Mors rapporté pour coté étagé Pour type 125                                | 361972 125  |
| Base fixe pour rallonges Pour type 125                                     | 360467 125  |
| Mors rapporté, système "Clic" Pour type 125                                | 361952 125  |
| Renvoi d'angle Pour type 125   | 360471 125  |
| Mors étagé fixe pour largeur mors 125 mm                                   | 361296 125  |
| Mors étagé mobile pour largeur mors 125 mm                                 | 361295 125  |
| Étau haute pression CN HiPo Clampavec amplificateur de puissance Type 1250 | 360465 1250 |