

**Plate-forme «machine» aluminium, Nombre de marches avec plancher: 5****Données de commande**

N° commande	966148 5
GTIN	4003866400355
Classe d'article	96Z

Description**Exécution:**

Construction en aluminium légère et robuste, marches en tôle d'aluminium striée, 200 mm de profondeur, plancher 350 × 577 mm.

Norme:

DIN EN 14183.

Description technique

Exécution marchepied	Marche
Profondeur d'échelon/de marche	200 mm
Accessibilité	d'un seul côté
Profondeur plate-forme	350 mm
Hauteur de travail env.	3 m
Norme	DIN EN 14183
Hauteur de plate-forme	0,99 m
Matière	Marche en tôle d'aluminium striée
Largeur surface de base	1,35 m

Largeur plate-forme	577 mm
Poids	13,5 kg
Nombre de marches avec plancher	5
Prof. surface de base	0,73 m
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Plates-formes de travail

Accessoires

Sabot intérieur Type 1	966320 1
------------------------	----------