

**Plate-forme «machine» aluminium, Nombre de marches avec plancher: 1****Données de commande**

N° commande	966148 1
GTIN	4003866400317
Classe d'article	96Z

Description**Exécution:**

Construction en aluminium légère et robuste, marches en tôle d'aluminium striée, 200 mm de profondeur, plancher 350 × 577 mm.

Norme:

DIN EN 14183.

Description technique

Hauteur de plate-forme	0,2 m
Norme	DIN EN 14183
Exécution marchepied	Marche
Largeur plate-forme	577 mm
Nombre de marches avec plancher	1
Hauteur de travail env.	2,2 m
Profondeur d'échelon/de marche	200 mm
Profondeur plate-forme	350 mm
Largeur surface de base	0,4 m

Prof. surface de base	0,6 m
Matière	Marche en tôle d'aluminium striée
Poids	3 kg
Accessibilité	d'un seul côté
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Plates-formes de travail

Accessoires

Sabot intérieur Type 1	966320 1
------------------------	----------