

**Plate-forme «machine» aluminium, Nombre de marches avec plancher: 3****Données de commande**

N° commande	966148 3
GTIN	4003866400331
Classe d'article	96Z

**Description****Exécution:**

Construction en aluminium légère et robuste, marches en tôle d'aluminium striée, 200 mm de profondeur, plancher 350 × 577 mm.

**Norme:**

**DIN EN 14183.**

**Description technique**

Poids	7,8 kg
Hauteur de travail env.	2,6 m
Matière	Marche en tôle d'aluminium striée
Nombre de marches avec plancher	3
Profondeur d'échelon/de marche	200 mm
Largeur surface de base	0,87 m
Accessibilité	d'un seul côté
Hauteur de plate-forme	0,6 m
Profondeur plate-forme	350 mm

Exécution marchepied	Marche
Norme	DIN EN 14183
Prof. surface de base	0,69 m
Largeur plate-forme	577 mm
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Plates-formes de travail

---

## Accessoires

Sabot intérieur Type 1	966320 1
------------------------	----------