

Garant

Fraise torique carbure monobloc GARANT Master Titan HPC, TiAlN, Ø DC / R1: 8/0,5mm



Données de commande

N° commande	206364 8/0,5
GTIN	4045197991850
Classe d'article	11Z

Description

Exécution:

Tolérance: rayon de coupe $R_1 = \pm 0,005$ mm.

Utilisation:

Pour le fraisage du **titane et des alliages de titane**, offrant un fonctionnement silencieux, une durée de vie optimale et un excellent enlèvement de copeaux.

Description technique

Queue	DIN 6535 HA avec h6
Ø dents D_c	8 mm
Ø queue D_s	8 mm
Avance f_z pour le copiage dans le titane > 850 N/mm ²	0,046 mm
Angle d'hélice	40 degré
Longueur de col L_1 avec détalonnage	25 mm
Longueur totale L	63 mm
Longueur de coupe L_c	19 mm
Ø de détalonnage D_1	7,7 mm
Rayon de coupe R_1	0,5 mm
Nombre de dents Z	4
Facteur de correction pour v_c	1,5

Avance f_z pour le dressage dans le titane $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,034 mm
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	N
Tolérance \varnothing nominal	e8
Propriété de l'angle d'hélice	Différent
Pas des arêtes de coupe	Différent
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe a_e pour le fraisage	$0,5 \times D$ pour le dressage
Largeur de passe a_e pour le fraisage	$0,3 \times D$ pour le dressage
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Tolérance de queue	h6
Bague de couleur	rose
Type de produit	Fraises toriques

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Ti $> 850 \text{ N/mm}^2$	adaptée	60 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		

Services

Rectification de queue Type HB	129100 HB
--------------------------------	-----------