




Système de mesure de la planéité ProLevel 100, Type: 100



Données de commande

N° commande	467576 100
GTIN	2050002078178
Classe d'article	40N

Description

Exécution:

Mesure rapide, flexible et simple de la planéité sur des surfaces rectangulaires, rondes ou complexes.

Avantage(s):

- **Mesure de la planéité rapide et simple.**
- **Création et enregistrement rapides de modèles.**
- **Détecteur à surface de capteur de 70 mm et résolution de 10 µm. Mesures même dans des conditions de luminosité difficiles.**
- **Portée de 80 m.**
- **Analyse directe de la planéité en 3D et en couleur. Les erreurs de mesure peuvent être directement détectées et corrigées.**

Livraison:

Laser rotatif autonivelant T430, récepteur laser R310, télécommande RC310, aimant de commutation à semelle prismatique, adaptateur de mesure M8, bloc d'alimentation, valise robuste.

Description technique

Portée	80 m
Précision (récepteur)	$\pm 0,02$ + linéarité de 0,03% mm
Précision de nivellement	$\pm 0,02$ mrad
Résolution (récepteur)	0,01 mm
Interface	RS 485 & IR

Classe de laser	2
Type de produit	Appareils de nivellement laser