



Cisaille à tôle / à fendre, Type: 723034



Données de commande

N° commande	078102 723034
GTIN	4014586874876
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Cisailles à tôle.

- **Excellente courbure pour une déformation moindre de la tôle.**
- **Confortable et rapide lors de travaux de dressage et de coupe à dimension.**
- **Pour tôles jusqu'à 800 N/mm² et aciers inoxydables.**
- **Couteaux de rechange: coupe plus propre et sans bavures à moindres frais.**

Description technique

Epaisseur de matériau max. acier 800 N/mm ²	1 mm
Référence fabricant	BLS 1.6E
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Epaisseur de matériau max. acier 400 N/mm ²	1,6 mm
Vitesse de coupe	5 - 8 m/min
Rayon de la courbe minimale	15 mm
Puissance absorbée	350 W

Cadence	4000 min ⁻¹
Longueur câble	5 m
Largeur de coupe	0 mm
Poids	1,6 kg
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Ciseaux