



Grignoteuse, Type: 723241



Données de commande

N° commande	078111 723241
GTIN	4014586870069
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

- **Coûts réduits grâce à la durée de vie élevée des poinçons et matrices.**
- **Système de changement rapide QuickIN pour un changement rapide et sans outils des poinçons et matrices.**
- **Sens de travail modifiable sans outil.**
- **Maniabilité optimale également dans des conditions de travail difficiles grâce à la conception mince.**
- **Idéal pour les tôles de bardage jusqu'à 1,3 mm d'épaisseur et jusqu'à 85 mm de profondeur de moulure.**

Grignoteuse flexible avec maniabilité élevée pour tôles minces, tôles de bardage, profilées et ondulées.

Remarque(s):

Batteries adaptées, voir codes art. 073851 – Nr. 073858 ou kits de base, voir codes art. 073863 – Nr. 073867. Chargeurs, voir code art. 073866.

Description technique

Épaisseur de matériau max. acier 800 N/mm ²	0,6 mm
Référence fabricant	BLK 1.3TE
Largeur de coupe	4 mm
Puissance absorbée	350 W
Épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm ²	1,3 mm

Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Vitesse de coupe	2,3 m/min
Poids	1,8 kg
Rayon de la courbe minimale	30 mm
Cadence	1800 min ⁻¹
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Grignoteuse