

Garant**Tarauts machine pour trous borgnes, non revêtu, MF: M1,6X0,35****Données de commande**

N° commande	130010 M1,6X0,35
GTIN	4062406011024
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 91 jours calendaires

Quantité minimum de commande : 25 pcs.

Fabrication spéciale – reprise impossible

Description technique

Ø queue D _s	2,5 mm
Carré corps □	2,1 mm
Longueur totale L	40 mm
Ø perçage	1,25 mm
Nombre de goujures	2
Pas de filetage	0,35 mm
Norme	DIN 371
Nombre de dents Z	2
Profondeur de filetage	4 mm
Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX

Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	6H +0,20
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,10
Type d'outils	HSS E
Filetage Ø	1,6 mm
Type de filetage	MF
Taille de filetage	M1,6×0,35
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud