



Ebavureuse et chanfreineuse, Type: EKF450



Données de commande

N° commande	078121 EKF450
GTIN	4250187507243
Classe d'article	07E

Description

Exécution:

Chanfreineuse compacte avec démarrage en douceur et protection thermique, pour arêtes droites, rayons intérieurs et extérieurs ainsi que des alésages à partir de Ø 22 mm. Le réglage fin permet un chanfreinage léger pour l'ébavurage et un chanfreinage large. Avec tête optimisée pour un effort de coupe réduit. Chanfrein à 45° – Largeur progressive 0 - 6 mm.

Livraison:

Avec fraises, **3 plaquettes en carbure**, collecteur de copeaux 084520, valise de transport.

Remarque(s):

Hauteur d'arête de pièce de min. 2 mm nécessaire pour le galet de guidage.

Description technique

Largeur	138 mm
Hauteur	295 mm
Poids	4 kg
Puissance absorbée	1500 W

Tension	230 V
Référence fabricant	EKF450
Longueur	310 mm
Vitesse de rotation max.	6000 min ⁻¹
Chanfrein	45°
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Emballage	Valise
Type de produit	Ebavureuses et chanfreineuses

Accessoires

Outil de fraisage 3 dents Type ZFR450	078133 ZFR450
Jeu de 3 plaquettes en carbure SHM 200 pour acier Type SHM200	078128 SHM200
Vis de rechange pour plaquette EKF Exécution SCREW	078127 SCREW