

**Garant****Foret conique de précision pour tôles HSS, Ø dents DC: 36-50mm****Données de commande**

N° commande	118020 36-50
GTIN	4045197036476
Classe d'article	11C

**Description****Exécution:**

<strong>Avec pointe affûtée, pré-perçage inutile. </strong>Arêtes à conicité croissante et dépouille radiale de la circonférence permettant d'obtenir une coupe conique. Graduations indiquées dans les goujures. Queue avec 3 méplats.

**Utilisation:**

Perçage sans bavures ni marques de vibration. Tôles d'acier 0,1 – 2 mm, inox 0,1 – 1 mm, métaux non ferreux: 0,1 – 5 mm, plastiques jusqu'à 10 mm.

**Description technique**

Ø dents D <sub>c</sub>	36 - 50 mm
Longueur totale	95 mm
Ø queue	13 mm
Type d'outils	HSS
Norme	Norme usine
Queue	Queue à trois méplats de serrage
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets étagés

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		