

Garant
Garant jeu foretsconiques prec. HSS, TiN, Ø dents DC: 3-30,5mm


Données de commande

N° commande	118130 3-30,5
GTIN	4045197579133
Classe d'article	11C

Description

Exécution:

Avec pointe affûtée, pré-perçage inutile. Arêtes à conicité croissante et dépouille radiale de la circonférence à la meule permettant d'obtenir une coupe conique. Graduations indiquées dans les goujures. Queue avec 3 méplats.

Jeu de 3 forets coniques pour tôles plus 1 pâte à tarauder 118160 en coffret.

Utilisation:

Perçage sans bavures ni marques de vibration. Tôles d'acier 0,1 – 2 mm, inox 0,1 – 1 mm, métaux non ferreux: 0,1 – 5 mm, plastiques jusqu'à 10 mm.

Contenu:

1 foret conique pour tôles de chaque: 118030 réf. 3 – 14; 8 – 20; 16 – 30,5

Pâte à tarauder: 118160

Description technique

Ø dents D _c	3 - 30,5 mm
Revêtement	TiN
Bague de couleur	Sans

Type d'outils	HSS
Type de produit	Forets étagés
Norme	Norme usine
Queue	Queue à trois méplats de serrage

Accessoires

Foret conique de précision pour tôles HSS Ø dents DC 3-14 mm	118020 3-14
Foret conique de précision pour tôles HSS Ø dents DC 8-20 mm	118020 8-20
Pâte à tarauder Ø 29 mm×91 mm	118160
Foret conique de précision pour tôles HSS Ø dents DC 16-30,5 mm	118020 16-30,5