



Masque de soudage automatique en tissu optrel® weldcap, Type: WELDCAP



Données de commande

N° commande	097945 WELDCAP
GTIN	7640127614587
Classe d'article	09U

Description

Exécution:

Cagoule de soudeur **légère et confortable** en tissu lavable et grand champ visuel. Filtre d'obscurcissement automatique avec **mode ponçage supplémentaire**.

- **Niveau obscurité: 9 - 12. Réglage progressif avec un bouton de régulation**
- **Niveau clarté: 3**
- **Avec pile lithium 3 V (durée de vie: 1.000 heures)**
- **Couleur: noir / vert clair**
- **Champ de vision avec filtre de soudage: 45 x 115 mm**

Utilisation:

Soudage MIG / MAG, à l'électrode, TIG et au plasma

Norme:

EN 379; EN 166:B; EN 175:F; EN ISO 11611:1; EN ISO 11612:A / B / C1 / E3 / F1

Temps de commutation de clair à sombre: 0,16 ms

Temps de commutation de sombre à clair: 300 ms

Classification suivant EN 379: 1 / 1 / 2 / 2

Description technique

Type	WELDCAP
Temps de commutation de sombre à clair	300 ms
Classification suivant EN 379	1 / 1 / 2 / 2
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Temps de commutation de clair à sombre	0,16 ms
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Type de produit	Masque de soudage