

**Garant****Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, non revêtu, MF: M10X0,5****Données de commande**

N° commande	130011 M10X0,5
GTIN	4062406015138
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 3 pcs.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: MF-LH  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 371  
Classe de tolérance: ISO 1 4H  
Classe de tolérance: ISO 1X 4HX  
Classe de tolérance: ISO 2 6H  
Pas de filetage: 0,5 mm  
Longueur totale L: 100 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 10 mm  
Carré corps □: 8 mm  
Ø perçage: 9,5 mm

**Description technique**

Ø queue D <sub>s</sub>	10 mm
Nombre de dents Z	3
Carré corps □	8 mm
Norme	DIN 371
Longueur totale L	100 mm

Pas de filetage	0,5 mm
Ø perçage	9,5 mm
Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	6H +0,20
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,10
Type d'outils	HSS E
Profondeur de filetage	25 mm
Nombre de goujures	3
Filetage Ø	10 mm
Type de filetage	MF-LH
Taille de filetage	M10×0,5
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche

Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud