

Garant**Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, non revêtu, MF: M14X2****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 130011 M14X2 |
| GTIN | 4062406015459 |
| Classe d'article | 10N |

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 2 pcs.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: M-LH
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Classe de tolérance: ISO 1 4H
Classe de tolérance: ISO 1X 4HX
Classe de tolérance: ISO 2 6H
Pas de filetage: 2 mm
Longueur totale L: 110 mm
Ø queue D_s: 11 mm
Carré corps □: 9 mm
Ø perçage: 12 mm

Description technique

| | |
|------------------------|-------|
| Filetage Ø | 14 mm |
| Nombre de goujures | 3 |
| Pas de filetage | 2 mm |
| Profondeur de filetage | 35 mm |
| Ø queue D _s | 11 mm |

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Longueur totale L | 110 mm |
| Type d'outils | HSS E |
| Carré corps □ | 9 mm |
| Ø perçage | 12 mm |
| Classe de tolérance | ISO 1 4H |
| Classe de tolérance | ISO 1X 4HX |
| Classe de tolérance | ISO 2 6H |
| Classe de tolérance | ISO 2X 6HX |
| Classe de tolérance | 6H +0,05 |
| Classe de tolérance | 6H +0,20 |
| Classe de tolérance | ISO 3 6G |
| Classe de tolérance | ISO 3X 6GX |
| Classe de tolérance | 7H |
| Classe de tolérance | 7HX |
| Classe de tolérance | 7G |
| Classe de tolérance | 7GX |
| Classe de tolérance | 6H +0,10 |
| Nombre de dents Z | 3 |
| Norme | DIN 376 |
| Type de filetage | M-LH |
| Taille de filetage | M14×2 |
| Revêtement | non revêtu |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Norme de filetage | DIN 13 |
| Entrée | C |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 |
| Arrosage interne | non |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes |
| Sens de la coupe | Gauche |

| | |
|--------------------------|--|
| Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Taraud |