

Garant
Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, non revêtu, MF: M4X0,35

Données de commande

N° commande	130011 M4X0,35
GTIN	4062406014834
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 35 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 3 pcs.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: MF-LH
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 371
 Classe de tolérance: ISO 1 4H
 Classe de tolérance: ISO 1X 4HX
 Classe de tolérance: ISO 2 6H
 Pas de filetage: 0,35 mm
 Longueur totale L: 63 mm
 Ø queue D_s: 4,5 mm
 Carré corps □: 3,4 mm
 Ø perçage: 3,65 mm

Description technique

Ø perçage	3,65 mm
Norme	DIN 371
Pas de filetage	0,35 mm
Nombre de goujures	3
Carré corps □	3,4 mm

Filetage Ø	4 mm
Profondeur de filetage	10 mm
Type d'outils	HSS E
Nombre de dents Z	3
Longueur totale L	63 mm
Ø queue D _s	4,5 mm
Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	6H +0,20
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,10
Type de filetage	MF-LH
Taille de filetage	M4×0,35
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche

Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud