

Garant**Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, non revêtu, MF: M32X1,75****Données de commande**

N° commande	130011 M32X1,75
GTIN	4062406016852
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: MF-LH
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Classe de tolérance: ISO 1 4H
Classe de tolérance: ISO 1X 4HX
Classe de tolérance: ISO 2 6H
Pas de filetage: 1,75 mm
Longueur totale L: 180 mm
Ø queue D_s: 25 mm
Carré corps □: 20 mm
Ø perçage: 30,25 mm

Description technique

Longueur totale L	180 mm
Nombre de dents Z	3
Carré corps □	20 mm
Nombre de goujures	3
Classe de tolérance	ISO 1 4H

Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	6H +0,20
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,10
Ø queue D _s	25 mm
Norme	DIN 376
Pas de filetage	1,75 mm
Type d'outils	HSS E
Ø perçage	30,25 mm
Filetage Ø	32 mm
Profondeur de filetage	80 mm
Type de filetage	MF-LH
Taille de filetage	M32×1,75
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche

Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud