

Garant**Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, Ø DC h8 (mm/pouces): 31/64****Données de commande**

N° commande	114150 31/64
GTIN	4045197364487
Classe d'article	11B

Description**Exécution:**

Rectifiés: Forets hélicoïdaux avec grande précision de concentricité et de pas ainsi qu'un affûtage au sommet précis.

À partir de 2,4 mm, vaporisés.

Avec amincissement type C à partir de 4 mm.

Recommandation(s):**Profondeur de perçage maximale:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Remarque(s):

Réf. 16 – 20: forets avec queue Ø 16 mm.

Description technique

Avance f dans l'acier < 750 N/mm ²	0,16 mm/tr
Longueur des goujures L _c	101 mm
Nombre de dents Z	2
Le Ø nominal en pouces correspond	12,3 mm
Tolérance Ø nominal	h8
Ø queue D _s	12,3 mm
Longueur totale L	151 mm
Norme	DIN 338
Profondeur de perçage maximale recommandée L ₂	82,6 mm
Angle de pointe	118 degré

Queue	Queue cylindrique
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Type	N
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	80 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	45 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	50 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	40 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	30 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	25 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	10 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	8 m/min	P
Fonte GG(G)	adaptée	25 m/min	K
CuZn	adaptée	80 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		