

Garant**Broche abrasive diamant, Carbure, Ø tête: 0,8 mm****Données de commande**

N° commande	529425 0,8
GTIN	4045197996220
Classe d'article	51E

Description**Exécution:**

Micro-broche abrasive flexible avec revêtement diamant galvanique.

Utilisation:

Idéal pour l'ébavurage et la finition de micro-canaux de lubrification de toutes formes.

Remarque(s):

Autres modèles sur demande.

Ø queue: 3 mm

Abréviation de l'abrasif: D

Ø tête: 0,8 mm

Longueur de tête L₁: 30 mm

Longueur totale: 50 mm

Grain: D76

Ø queue: 3 mm

Description technique

Ø queue	3 mm
Longueur de tête L ₁	30 mm
Longueur totale	50 mm
Ø tête	0,8 mm
Grain	D76
Abréviation de l'abrasif	D
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Fraises rotatives

