

**Garant****Tarauts machine pour trous débouchants, non revêtu, MF: M7X0,5****Données de commande**

N° commande	130000 M7X0,5
GTIN	4045197997890
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires

Quantité minimum de commande : 3 pcs.

Fabrication spéciale – reprise impossible

**Description technique**

Nombre de goujures	3
Ø perçage	6,5 mm
Nombre de dents Z	3
Type d'outils	HSS E
Pas de filetage	0,5 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	7 mm
Filetage Ø	7 mm
Norme	DIN 371
Profondeur de filetage	21 mm
Carré corps □	5,5 mm
Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H

Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,10
Classe de tolérance	6H +0,20
Longueur totale L	80 mm
Type de filetage	MF
Taille de filetage	M7×0,5
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud