

Garant**Foret à centrer carbure monobloc A, TiAlN, Ø DC k13: 1,25mm****Données de commande**

N° commande	121001 1,25
GTIN	4045197594587
Classe d'article	11E

Description**Exécution:**

Rectifiés directement dans le barreau de carbure. Goujures hélicoïdales.
Pour matériaux jusqu'à **62 HRC**.

Description technique

Pour Ø pièce	8 – 10 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm ²	0,02 mm/tr
Ø nom. D _c	1,25 mm
Nombre de dents Z	2
Tolérance de queue	h6
Ø queue D _s	3,15 mm
Longueur totale L	31,5 mm
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 333
Type	A
Tolérance Ø nominal	k13
Angle de lamage	60 degré
Sens de la coupe	à droite

Queue	Queue cylindrique avec h6
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Foret à centrer

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	60 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	40 m/min	P
Acier < 55 HRC	adaptée	20 m/min	H
Acier < 60 HRC	adaptée	15 m/min	H
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée	10 m/min	H
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		