

Garant**Tarauts machine pour trous borgnes, TiN, Type: NO.0-80****Données de commande**

| | |
|------------------|----------------|
| N° commande | 130045 NO.0-80 |
| GTIN | 4062406000073 |
| Classe d'article | 10N |

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 91 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 25 pcs.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNF
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 371
Filets au pouce: 80
Filetage Ø: 1,524 mm
Longueur totale L: 40 mm
Ø queue D_s: 2,5 mm
Carré corps □: 2,1 mm
Ø perçage: 1,25 mm

Description technique

| | |
|------------------------|----------|
| Ø perçage | 1,25 mm |
| Pas de filetage | 0,318 mm |
| Filetage Ø | 1,524 mm |
| Nombre de goujures | 2 |
| Carré corps □ | 2,1 mm |
| Profondeur de filetage | 3,81 mm |
| Norme | DIN 371 |

| | |
|------------------------------------|--|
| Filets au pouce | 80 |
| Type d'outils | HSS E |
| Longueur totale L | 40 mm |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Ø queue D _s | 2,5 mm |
| Type de filetage | UNF |
| Taille de filetage | 0-80 UNF |
| Revêtement | TiN |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Norme de filetage | ASME B1.1 |
| Classe de tolérance | 1B |
| Classe de tolérance | 2B +0,20 |
| Classe de tolérance | 2B +0,10 |
| Classe de tolérance | 3B |
| Classe de tolérance | 2B |
| Classe de tolérance | 2B +0,05 |
| Entrée | C |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 |
| Arrosage interne | non |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2xD pour les trous borgnes |
| Sens de la coupe | droite |
| Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Taraud |