

Garant**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, non revêtu, MF: M18X1,25****Données de commande**

N° commande	130001 M18X1,25
GTIN	4062406001414
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 2 pcs.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: MF-LH
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Classe de tolérance: ISO 1 4H
Classe de tolérance: ISO 1X 4HX
Classe de tolérance: ISO 2 6H
Pas de filetage: 1,25 mm
Longueur totale L: 125 mm
Ø queue D_s: 14 mm
Carré corps □: 11 mm
Ø perçage: 16,75 mm

Description technique

Pas de filetage	1,25 mm
Ø queue D _s	14 mm
Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H

Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,10
Classe de tolérance	6H +0,20
Nombre de goujures	3
Norme	DIN 376
Profondeur de filetage	54 mm
Filetage Ø	18 mm
Nombre de dents Z	3
Ø perçage	16,75 mm
Carré corps □	11 mm
Type d'outils	HSS E
Longueur totale L	125 mm
Type de filetage	MF-LH
Taille de filetage	M18×1,25
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche

Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud