

**Garant**
**Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, filetage à gauche, non revêtu, MF: M120X1**

**Données de commande**

N° commande	130021 M120X1
GTIN	4062406029708
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires

Quantité minimum de commande : 1 pc.

Fabrication spéciale – reprise impossible

Type de filetage: MF-LH

Type d'outils: HSS

Norme: DIN 2184

Classe de tolérance: ISO 1 4H

Classe de tolérance: ISO 1X 4HX

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 1 mm

Longueur totale L: 180 mm

Ø queue D<sub>s</sub>: 56 mm

Carré corps □: 44 mm

Ø perçage: 119 mm

**Description technique**

Nombre de goujures	12
Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX

Classe de tolérance	6H +0,20
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	6H +0,10
Pas de filetage	1 mm
Longueur totale L	180 mm
Nombre de dents Z	12
Carré corps □	44 mm
Norme	DIN 2184
Type d'outils	HSS
Ø perçage	119 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	56 mm
Profondeur de filetage	180 mm
Filetage Ø	120 mm
Type de filetage	MF-LH
Taille de filetage	M120×1
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes

Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud