

Garant**Tarauts machine pour trous débouchants, TiN, MF: M38X1****Données de commande**

N° commande	130005 M38X1
GTIN	4062406006549
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: MF
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Classe de tolérance: ISO 1 4H
Classe de tolérance: ISO 1X 4HX
Classe de tolérance: ISO 2 6H
Pas de filetage: 1 mm
Longueur totale L: 200 mm
Ø queue D_s: 32 mm
Carré corps □: 24 mm
Ø perçage: 37 mm

Description technique

Norme	DIN 376
Nombre de dents Z	4
Ø perçage	37 mm
Pas de filetage	1 mm
Longueur totale L	200 mm
Filetage Ø	38 mm

Ø queue D _s	32 mm
Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,10
Classe de tolérance	6H +0,20
Nombre de goujures	4
Type d'outils	HSS E
Carré corps □	24 mm
Profondeur de filetage	114 mm
Type de filetage	MF
Taille de filetage	M38×1
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite

Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud