

**Garant**
**Tarauts machine pour trous débouchants, non revêtu, Type: 5/8-24**

**Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 130030 5/8-24 |
| GTIN             | 4062406035020 |
| Classe d'article | 10N           |

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 2 pcs.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNEF  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 24  
 Filetage Ø: 15,88 mm  
 Longueur totale L: 110 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 12 mm  
 Carré corps □: 9 mm  
 Ø perçage: 15 mm

**Description technique**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Pas de filetage        | 1,058 mm |
| Ø perçage              | 15 mm    |
| Profondeur de filetage | 47,64 mm |
| Filets au pouce        | 24       |
| Carré corps □          | 9 mm     |
| Longueur totale L      | 110 mm   |
| Ø queue D <sub>s</sub> | 12 mm    |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Nombre de dents Z                  | 3  |
| Nombre de goujures                 | 3  |
| Filetage Ø                         | 15,88 mm                                   |
| Norme                              | DIN 376                                    |
| Type d'outils                      | HSS E                                      |
| Type de filetage                   | UNEF                                       |
| Taille de filetage                 | 5/8-24 UNEF                                |
| Revêtement                         | non revêtu                                 |
| Angle de flanc                     | 60 degré                                   |
| Norme de filetage                  | ASME B1.1                                  |
| Classe de tolérance                | 1B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,10                                   |
| Classe de tolérance                | 3B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,20                                   |
| Classe de tolérance                | 2B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,05                                   |
| Entrée                             | B  |
| Queue                              | Queue cylindrique avec h9                  |
| Arrosage interne                   | non  |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants     |
| Sens de la coupe                   | droite                                     |
| Type d'outil de filetage           | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur                   | Sans                                       |
| Type de produit                    | Taraud                                     |