

Garant**Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, TiN, MF: M28X1,5****Données de commande**

| | |
|------------------|----------------|
| N° commande | 130016 M28X1,5 |
| GTIN | 4062406023751 |
| Classe d'article | 10N |

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: MF-LH
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Classe de tolérance: ISO 1 4H
Classe de tolérance: ISO 1X 4HX
Classe de tolérance: ISO 2 6H
Pas de filetage: 1,5 mm
Longueur totale L: 140 mm
Ø queue D_s: 20 mm
Carré corps □: 16 mm
Ø perçage: 26,5 mm

Description technique

| | |
|--------------------|---------|
| Longueur totale L | 140 mm |
| Carré corps □ | 16 mm |
| Type d'outils | HSS E |
| Ø perçage | 26,5 mm |
| Nombre de goujures | 4 |
| Filetage Ø | 28 mm |

| | |
|------------------------------------|--|
| Classe de tolérance | ISO 1 4H |
| Classe de tolérance | ISO 1X 4HX |
| Classe de tolérance | ISO 2 6H |
| Classe de tolérance | ISO 2X 6HX |
| Classe de tolérance | 6H +0,05 |
| Classe de tolérance | 6H +0,20 |
| Classe de tolérance | ISO 3 6G |
| Classe de tolérance | ISO 3X 6GX |
| Classe de tolérance | 7H |
| Classe de tolérance | 7HX |
| Classe de tolérance | 7G |
| Classe de tolérance | 7GX |
| Classe de tolérance | 6H +0,10 |
| Profondeur de filetage | 70 mm |
| Norme | DIN 376 |
| Nombre de dents Z | 4 |
| Ø queue D _s | 20 mm |
| Pas de filetage | 1,5 mm |
| Type de filetage | MF-LH |
| Taille de filetage | M28×1,5 |
| Revêtement | TiN |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Norme de filetage | DIN 13 |
| Entrée | C |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 |
| Arrosage interne | non |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes |
| Sens de la coupe | Gauche |
| Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |

| | |
|------------------|--------|
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Taraud |