

Garant**Tarauts machine pour trous débouchants, non revêtu, Type: NO.5-44****Données de commande**

N° commande	130030 NO.5-44
GTIN	4062406034320
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 3 pcs.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNF
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 371
Filets au pouce: 44
Filetage Ø: 3,18 mm
Longueur totale L: 56 mm
Ø queue D_s: 3,5 mm
Carré corps □: 2,7 mm
Ø perçage: 2,7 mm

Description technique

Filetage Ø	3,18 mm
Carré corps □	2,7 mm
Longueur totale L	56 mm
Profondeur de filetage	9,54 mm
Ø queue D _s	3,5 mm
Filets au pouce	44
Type d'outils	HSS E

Norme	DIN 371
Ø perçage	2,7 mm
Pas de filetage	0,577 mm
Nombre de dents Z	3
Nombre de goujures	3
Type de filetage	UNF
Taille de filetage	5-44 UNF
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud