

**Garant**
**Tarauts machine pour trous débouchants, non revêtu, Type: 1.5/8-8**

**Données de commande**

N° commande	130030 1.5/8-8
GTIN	4062406036119
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 1 pc.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UN  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 8  
 Filetage Ø: 41,275 mm  
 Longueur totale L: 200 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 32 mm  
 Carré corps □: 24 mm  
 Ø perçage: 38,3 mm

**Description technique**

Carré corps □	24 mm
Filets au pouce	8
Ø queue D <sub>s</sub>	32 mm
Nombre de goujures	4
Nombre de dents Z	4
Filetage Ø	41,275 mm
Type d'outils	HSS E
Ø perçage	38,3 mm

Profondeur de filetage	82,55 mm
Norme	DIN 376
Longueur totale L	200 mm
Pas de filetage	3,175 mm
Type de filetage	UN
Taille de filetage	1.5/8-8 UN
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud