

**Garant****Tarauts machine pour trous débouchants, non revêtu, Type: 1/4-56****Données de commande**

N° commande	130030 1/4-56
GTIN	4062406034528
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 3 pcs.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UNS  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 371  
Filets au pouce: 56  
Filetage Ø: 6,35 mm  
Longueur totale L: 80 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 7 mm  
Carré corps □: 5,5 mm  
Ø perçage: 5,95 mm

**Description technique**

Filetage Ø	6,35 mm
Filets au pouce	56
Nombre de dents Z	3
Profondeur de filetage	19,05 mm
Carré corps □	5,5 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	7 mm
Longueur totale L	80 mm

Nombre de goujures	3
Ø perçage	5,95 mm
Norme	DIN 371
Pas de filetage	0,454 mm
Type d'outils	HSS E
Type de filetage	UNS
Taille de filetage	1/4-56 UNS
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud