

**Garant**
**Tarauts machine pour trous débouchants, non revêtu, Type: 3/8-18**

**Données de commande**

N° commande	130030 3/8-18
GTIN	4062406034757
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 3 pcs.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNS  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 371  
 Filets au pouce: 18  
 Filetage Ø: 9,525 mm  
 Longueur totale L: 100 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 10 mm  
 Carré corps □: 8 mm  
 Ø perçage: 8,2 mm

**Description technique**

Pas de filetage	1,411 mm
Filets au pouce	18
Carré corps □	8 mm
Ø perçage	8,2 mm
Type d'outils	HSS E
Longueur totale L	100 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	10 mm

Profondeur de filetage	28,59 mm
Nombre de goujures	3
Nombre de dents Z	3
Filetage Ø	9,525 mm
Norme	DIN 371
Type de filetage	UNS
Taille de filetage	3/8-18 UNS
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud