

Garant
Tarauts machine pour trous débouchants, non revêtu, Type: 1.1/4-12

Données de commande

N° commande	130030 1.1/4-12
GTIN	4062406035686
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 35 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 1 pc.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UNF
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 376
 Filets au pouce: 12
 Filetage Ø: 31,75 mm
 Longueur totale L: 180 mm
 Ø queue D_s: 25 mm
 Carré corps □: 20 mm
 Ø perçage: 29,5 mm

Description technique

Profondeur de filetage	63,5 mm
Carré corps □	20 mm
Ø perçage	29,5 mm
Ø queue D _s	25 mm
Nombre de dents Z	4
Type d'outils	HSS E
Longueur totale L	180 mm
Filetage Ø	31,75 mm

Nombre de goujures	4
Filets au pouce	12
Pas de filetage	2,117 mm
Norme	DIN 376
Type de filetage	UNF
Taille de filetage	1.1/4-12 UNF
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud