

Garant**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, non revêtu, Type: 11/16-20****Données de commande**

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 130031 11/16-20 |
| GTIN | 4062406037345 |
| Classe d'article | 10N |

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 2 pcs.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UN-LH
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Filets au pouce: 20
Filetage Ø: 17,462 mm
Longueur totale L: 125 mm
Ø queue D_s: 14 mm
Carré corps □: 11 mm
Ø perçage: 16,25 mm

Description technique

| | |
|------------------------|-----------|
| Profondeur de filetage | 34,92 mm |
| Filetage Ø | 17,462 mm |
| Nombre de dents Z | 3 |
| Pas de filetage | 1,27 mm |
| Filets au pouce | 20 |
| Carré corps □ | 11 mm |
| Norme | DIN 376 |

| | |
|------------------------------------|--|
| Type d'outils | HSS E |
| Longueur totale L | 125 mm |
| Nombre de goujures | 3 |
| Ø queue D _s | 14 mm |
| Ø perçage | 16,25 mm |
| Type de filetage | UN-LH |
| Taille de filetage | 11/16-20 UN LH |
| Revêtement | non revêtu |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Norme de filetage | ASME B1.1 |
| Classe de tolérance | 1B |
| Classe de tolérance | 2B +0,10 |
| Classe de tolérance | 3B |
| Classe de tolérance | 2B +0,20 |
| Classe de tolérance | 2B |
| Classe de tolérance | 2B +0,05 |
| Entrée | B |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 |
| Arrosage interne | non |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants |
| Sens de la coupe | Gauche |
| Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Taraud |