

**Garant****Tarauds machine pour trous débouchants, non revêtu, Type: 7/16-20****Données de commande**

N° commande	130030 7/16-20
GTIN	4062406034818
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 2 pcs.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UNF  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filets au pouce: 20  
Filetage Ø: 11,11 mm  
Longueur totale L: 110 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 9 mm  
Carré corps □: 7 mm  
Ø perçage: 9,9 mm

**Description technique**

Profondeur de filetage	33,33 mm
Nombre de goujures	3
Nombre de dents Z	3
Carré corps □	7 mm
Pas de filetage	1,27 mm
Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 376

Filets au pouce	20
Filetage Ø	11,11 mm
Ø perçage	9,9 mm
Longueur totale L	110 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	9 mm
Type de filetage	UNF
Taille de filetage	7/16-20 UNF
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud