

**Garant****Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, non revêtu, Type: NO.2-56****Données de commande**

N° commande	130031 NO.2-56
GTIN	4062406036515
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 91 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 25 pcs.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UNC-LH  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 371  
Filets au pouce: 56  
Filetage Ø: 2,18 mm  
Longueur totale L: 45 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 2,8 mm  
Carré corps □: 2,1 mm  
Ø perçage: 1,78 mm

**Description technique**

Profondeur de filetage	6,54 mm
Ø perçage	1,78 mm
Filetage Ø	2,18 mm
Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 371
Ø queue D <sub>s</sub>	2,8 mm
Carré corps □	2,1 mm

Filets au pouce	56
Nombre de goujures	3
Nombre de dents Z	3
Longueur totale L	45 mm
Pas de filetage	0,454 mm
Type de filetage	UNC-LH
Taille de filetage	2-56 UNC LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud