

Garant
Tarauts machine pour trous débouchants, TiN, Type: 1/2-16

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 130035 1/2-16 |
| GTIN | 4062406039387 |
| Classe d'article | 10N |

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 2 pcs.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UN
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 376
 Filets au pouce: 16
 Filetage Ø: 12,7 mm
 Longueur totale L: 110 mm
 Ø queue D_s: 11 mm
 Carré corps □: 9 mm
 Ø perçage: 11,2 mm

Description technique

| | |
|------------------------|---------|
| Profondeur de filetage | 25,4 mm |
| Filets au pouce | 16 |
| Nombre de goujures | 3 |
| Ø queue D _s | 11 mm |
| Nombre de dents Z | 3 |
| Type d'outils | HSS E |
| Filetage Ø | 12,7 mm |
| Longueur totale L | 110 mm |

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ø perçage | 11,2 mm |
| Norme | DIN 376 |
| Pas de filetage | 1,588 mm |
| Carré corps □ | 9 mm |
| Type de filetage | UN |
| Taille de filetage | 1/2-16 UN |
| Revêtement | TiN |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Norme de filetage | ASME B1.1 |
| Classe de tolérance | 1B |
| Classe de tolérance | 2B +0,20 |
| Classe de tolérance | 2B +0,10 |
| Classe de tolérance | 3B |
| Classe de tolérance | 2B |
| Classe de tolérance | 2B +0,05 |
| Entrée | B |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 |
| Arrosage interne | non |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants |
| Sens de la coupe | droite |
| Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Taraud |