

**Garant****Tarauts machine pour trous débouchants, TiN, Type: 3/8-16****Données de commande**

N° commande	130035 3/8-16
GTIN	4062406039240
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 3 pcs.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UNC  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 371  
Filets au pouce: 16  
Filetage Ø: 9,525 mm  
Longueur totale L: 100 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 10 mm  
Carré corps □: 8 mm  
Ø perçage: 7,95 mm

**Description technique**

Norme	DIN 371
Nombre de dents Z	3
Profondeur de filetage	28,59 mm
Filetage Ø	9,525 mm
Pas de filetage	1,588 mm
Ø perçage	7,95 mm
Carré corps □	8 mm

Filets au pouce	16
Ø queue D <sub>s</sub>	10 mm
Type d'outils	HSS E
Longueur totale L	100 mm
Nombre de goujures	3
Type de filetage	UNC
Taille de filetage	3/8-16 UNC
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud