

Garant**Tarauts machine pour trous débouchants, TiN, Type: 15/16-12****Données de commande**

N° commande	130035 15/16-12
GTIN	4062406039837
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UN
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Filets au pouce: 12
Filetage Ø: 23,812 mm
Longueur totale L: 160 mm
Ø queue D_s: 18 mm
Carré corps □: 14,5 mm
Ø perçage: 21,8 mm

Description technique

Pas de filetage	2,117 mm
Profondeur de filetage	47,64 mm
Type d'outils	HSS E
Filets au pouce	12
Ø queue D _s	18 mm
Filetage Ø	23,812 mm
Ø perçage	21,8 mm

Nombre de goujures	3
Carré corps <input type="checkbox"/>	14,5 mm
Norme	DIN 376
Longueur totale L	160 mm
Nombre de dents Z	3
Type de filetage	UN
Taille de filetage	15/16-12 UN
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud