

**Garant**
**Tarauts machine pour trous débouchants, TiN, Type: 1.3/8-16**

**Données de commande**

N° commande	130035 1.3/8-16
GTIN	4062406040277
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 1 pc.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UN  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 16  
 Filetage Ø: 34,925 mm  
 Longueur totale L: 200 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 28 mm  
 Carré corps □: 22 mm  
 Ø perçage: 33,4 mm

**Description technique**

Nombre de dents Z	4
Ø perçage	33,4 mm
Pas de filetage	1,588 mm
Nombre de goujures	4
Type d'outils	HSS E
Longueur totale L	200 mm
Filets au pouce	16
Profondeur de filetage	69,85 mm

Filetage Ø	34,925 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	28 mm
Carré corps □	22 mm
Norme	DIN 376
Type de filetage	UN
Taille de filetage	1.3/8-16 UN
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud