

**Garant**
**Tarauts machine pour trous débouchants, TiN, Type: 1.1/2-6**

**Données de commande**

N° commande	130035 1.1/2-6
GTIN	4062406040468
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 1 pc.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNC  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 6  
 Filetage Ø: 38,1 mm  
 Longueur totale L: 200 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 32 mm  
 Carré corps □: 24 mm  
 Ø perçage: 33,7 mm

**Description technique**

Nombre de goujures	4
Filetage Ø	38,1 mm
Filets au pouce	6
Carré corps □	24 mm
Nombre de dents Z	4
Norme	DIN 376
Ø perçage	33,7 mm
Profondeur de filetage	76,2 mm

Pas de filetage	4,233 mm
Longueur totale L	200 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	32 mm
Type d'outils	HSS E
Type de filetage	UNC
Taille de filetage	1.1/2-6 UNC
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud