

Garant
Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, Type: 1.1/16-16

Données de commande

N° commande	130036 1.1/16-16
GTIN	4062406042196
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 1 pc.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UN-LH
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 376
 Filets au pouce: 16
 Filetage Ø: 26,988 mm
 Longueur totale L: 160 mm
 Ø queue D_s: 20 mm
 Carré corps □: 16 mm
 Ø perçage: 25,5 mm

Description technique

Nombre de goujures	4
Filetage Ø	26,988 mm
Ø queue D _s	20 mm
Nombre de dents Z	4
Longueur totale L	160 mm
Filets au pouce	16
Norme	DIN 376

Carré corps □	16 mm
Type d'outils	HSS E
Pas de filetage	1,588 mm
Ø perçage	25,5 mm
Profondeur de filetage	54 mm
Type de filetage	UN-LH
Taille de filetage	1.1/16-16 UN LH
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud