

Garant**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, Type: 3/8-32****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 130036 3/8-32 |
| GTIN | 4062406041434 |
| Classe d'article | 10N |

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 3 pcs.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNEF-LH
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 371
Filets au pouce: 32
Filetage Ø: 9,525 mm
Longueur totale L: 100 mm
Ø queue D_s: 10 mm
Carré corps □: 8 mm
Ø perçage: 8,85 mm

Description technique

| | |
|------------------------|----------|
| Longueur totale L | 100 mm |
| Nombre de goujures | 3 |
| Pas de filetage | 0,794 mm |
| Norme | DIN 371 |
| Ø perçage | 8,85 mm |
| Ø queue D _s | 10 mm |
| Nombre de dents Z | 3 |

| | |
|------------------------------------|--|
| Type d'outils | HSS E |
| Profondeur de filetage | 28,59 mm |
| Filets au pouce | 32 |
| Carré corps □ | 8 mm |
| Filetage Ø | 9,525 mm |
| Type de filetage | UNEF-LH |
| Taille de filetage | 3/8-32 UNEF LH |
| Revêtement | TiN |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Norme de filetage | ASME B1.1 |
| Classe de tolérance | 1B |
| Classe de tolérance | 2B +0,20 |
| Classe de tolérance | 2B +0,10 |
| Classe de tolérance | 3B |
| Classe de tolérance | 2B |
| Classe de tolérance | 2B +0,05 |
| Entrée | B |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 |
| Arrosage interne | non |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants |
| Sens de la coupe | Gauche |
| Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Taraud |