

Garant
Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, Type: 9/16-16

Données de commande

N° commande	130036 9/16-16
GTIN	4062406041700
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 2 pcs.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UN-LH
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 376
 Filets au pouce: 16
 Filetage Ø: 14,29 mm
 Longueur totale L: 110 mm
 Ø queue D_s: 11 mm
 Carré corps □: 9 mm
 Ø perçage: 12,8 mm

Description technique

Profondeur de filetage	57,16 mm
Nombre de goujures	3
Norme	DIN 376
Ø queue D _s	11 mm
Nombre de dents Z	3
Filets au pouce	16
Longueur totale L	110 mm

Filetage Ø	14,29 mm
Pas de filetage	1,588 mm
Carré corps □	9 mm
Type d'outils	HSS E
Ø perçage	12,8 mm
Type de filetage	UN-LH
Taille de filetage	9/16-16 UN LH
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud