

Garant
Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, Type: 1.15/16-20

Données de commande

N° commande	130036 1.15/16-20
GTIN	4062406043087
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 1 pc.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UN-LH
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 376
 Filets au pouce: 20
 Filetage Ø: 49,212 mm
 Longueur totale L: 250 mm
 Ø queue D_s: 40 mm
 Carré corps □: 32 mm
 Ø perçage: 48 mm

Description technique

Nombre de goujures	4
Carré corps □	32 mm
Profondeur de filetage	98,4 mm
Longueur totale L	250 mm
Ø perçage	48 mm
Pas de filetage	1,27 mm
Type d'outils	HSS E

Nombre de dents Z	4
Norme	DIN 376
Filetage Ø	49,212 mm
Ø queue D _s	40 mm
Filets au pouce	20
Type de filetage	UN-LH
Taille de filetage	1.15/16-20 UN LH
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud