

Garant
Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, Type: 1/2-27

Données de commande

N° commande	130036 1/2-27
GTIN	4062406041588
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 2 pcs.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UNS-LH
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 376
 Filets au pouce: 27
 Filetage Ø: 12,7 mm
 Longueur totale L: 110 mm
 Ø queue D_s: 11 mm
 Carré corps □: 9 mm
 Ø perçage: 11,85 mm

Description technique

Filetage Ø	12,7 mm
Carré corps □	9 mm
Longueur totale L	110 mm
Type d'outils	HSS E
Ø queue D _s	11 mm
Filets au pouce	27
Nombre de goujures	3
Norme	DIN 376

Profondeur de filetage	25,4 mm
Pas de filetage	0,94 mm
Ø perçage	11,85 mm
Nombre de dents Z	3
Type de filetage	UNS-LH
Taille de filetage	1/2-27 UNS LH
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud