

**Garant**
**Tarauts machine pour trous borgnes, non revêtu, Type: 5/8-18**

**Données de commande**

N° commande	130040 5/8-18
GTIN	4062406044008
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 2 pcs.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNF  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 18  
 Filetage Ø: 15,875 mm  
 Longueur totale L: 110 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 12 mm  
 Carré corps □: 9 mm  
 Ø perçage: 14,5 mm

**Description technique**

Profondeur de filetage	39,7 mm
Longueur totale L	110 mm
Carré corps □	9 mm
Nombre de dents Z	3
Norme	DIN 376
Ø perçage	14,5 mm
Pas de filetage	1,411 mm

Type d'outils	HSS E
Filetage Ø	15,875 mm
Filets au pouce	18
Ø queue D <sub>s</sub>	12 mm
Nombre de goujures	3
Type de filetage	UNF
Taille de filetage	5/8-18 UNF
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud