

Garant
Tarauts machine pour trous borgnes, non revêtu, Type: NO.5-40

Données de commande

N° commande	130040 NO.5-40
GTIN	4062406043292
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 35 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 3 pcs.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UNC
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 371
 Filets au pouce: 40
 Filetage Ø: 3,175 mm
 Longueur totale L: 56 mm
 Ø queue D_s: 3,5 mm
 Carré corps □: 2,7 mm
 Ø perçage: 2,59 mm

Description technique

Filets au pouce	40
Longueur totale L	56 mm
Ø perçage	2,59 mm
Norme	DIN 371
Ø queue D _s	3,5 mm
Nombre de goujures	3
Nombre de dents Z	3

Carré corps □	2,7 mm
Filetage Ø	3,175 mm
Profondeur de filetage	7,9 mm
Pas de filetage	0,635 mm
Type d'outils	HSS E
Type de filetage	UNC
Taille de filetage	5-40 UNC
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud